

**DNMG 150608, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	Ti
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	MQ

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz