

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 25/12mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Lapkaméret	12 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	17 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 9
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	30 mm
Kés ISO kódja	A25R SCLCR/L12
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Váltólapka csavar készlet Típus 9	269028 9
Váltólapka csavar készlet Típus 20	269028 20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500