

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 32/12mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	269005 6
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	40 mm
Lapkaméret	12 mm
Középtolódás L ₃	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 20
Kés ISO kódja	A32S SCLCR/L12
Alátétlapka csavar	269013 5
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Teljes hossz L	250 mm
Befogási magasság L ₂	31 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D _s	32 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 5

269013 5

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Alátétlapka Típus 6

269005 6

Váltólapka csavar készlet Típus 20

269028 20

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500