

Garant**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 8
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka	259031 28
Könyökemelő csavar	259018 7
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020K15
Rugó készlet	259044 2
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz L ₁	35 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem

Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet 10 darabos Típus 2	259047 2
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugó készlet 10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Könyökemelő Típus 8	259015 8
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500