

LOCTITE**Menettömítő anyag, 50 ml, Gyártó azonosító: 572**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083321 572
GTIN	5010266572321
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

A tömítőanyag helyettesíti a kenderet, a tömítőszalagokat és pasztákat, ellenáll a gázokkal, folyadékokkal, levegővel, vízzel, olajjal, szénhidrogénekkal és sok vegyi termékkel szemben. **A teljes felületi érintkezés 100%-os tömítettséget eredményez.** A visszacsavarás vagy helyzetkorrekció a szerelés során a száradás előtt hagyományos szerszámokkal bármikor lehetséges. A tömítőanyag maradékok nem tömítik el a szűrőket vagy szelepeket.

Felhasználás:

Lassan szárad, szerelvényekhez, csapokhoz és szelepekhez.

Figyelem:

A menetes részeket a tömítőanyag felhordása előtt tisztítsa meg a 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval.

Műszaki leírás

Menetmérethez, col	3 coll
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Max. M menetmérethez	M80

Üzemi szilárdság	72 óra
Legkisebb leszakadási nyomaték	7 Nm
Gyártó jelölése	LOCTITE 572
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Száradás	12 min
Festék	fehér
Dinamikus viszkozitás	14400 - 28600 mPas
Felhasználási tartomány	Csőmenet
Felhasználási tartomány	Csatlakozó idomok
Úrtartalom	50 ml
Maximális hézagméret	0,1 mm
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Alkalmas anyagok	fém
Alak	pasztózus
Lobbanáspont	93 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Tömítőanyag