

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7020**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7020 Minőség: HB7020

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 350 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 m/min
Minőség	HB7020
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz