

Garant**CC.T 120404, Minőség: CU7010**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 120404 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 140 m/min
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 210 m/min
Forgácstörő	SS
Minőség	CU7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCMT 120404
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz