

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 25/11 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 6
Rugós csap készlet	259047 2
Lapkaméret	11 mm
Rugó készlet	259044 4
Alátétlapka	259031 7
Középtolódás L ₃	18,5 mm
Kés ISO kódja	A25R PDUNR/L11
Könyökemelő	259015 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	24 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	25 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Könyökemelő Típus 7	259015 7
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Alátétlapka Típus 7	259031 7
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500