

Garant**Tartó egyenes – külső 0°, balos, Szárszélesség b: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273801 25
GTIN	4045197499950
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van lézerezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

Alkalmazható :

273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 163 mm

L₂: 27,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Műszaki leírás

Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L ₂	27,5 mm
Fejhossz L ₁	38 mm
Szárszélesség b	25 mm

Teljes hossz L	163 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25