

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 32/15mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 28
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Fejhossz L ₁	36 mm
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Rugó készlet	259044 2
Szárméret	32 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 3232P15
Működő szélesség L ₄	40 mm
Könyökemelő	259015 8
Rugós csap készlet	259047 2
Teljes hossz L	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 8	259015 8
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500