

Garant**Furatkés beszúró esztergáláshoz, balos, Szár Ø DS / beszúrási szélesség w:
16/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273791 16/3
GTIN	4045197525048
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex váltólapka rögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

t_{\max} belső megmunkálás	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{\min}	23 mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Közélpeltoódás L_3	14,5 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Teljes hossz L	180 mm
Hátrahúzott tartó L_1 kinyúlási hossza	30 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Felhasználási tartomány	Radiális belső beszúrás
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600