

**Garant****Tartó könyökös – külső 90°, jobbos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273805 20
GTIN	4045197499974
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van létezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

**Alkalmazható :**

273821; 273823; 273825; 273829 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Teljes hossz L: 135 mm

L<sub>2</sub>: 33 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Műszaki leírás**

L <sub>2</sub>	33 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Szárszélesség b	20 mm

Teljes hossz L	135 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50