

Garant**Zsugorbefogó, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302266 10
GTIN	4045197646101
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40 A = 130
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Alap számszám befogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésettömített Meredekkúphoz 40	308806 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésettömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40

