

LOCTITE**Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 270**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 270
GTIN	5010266270418
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Nagy szilárdságú, tartós csavarkötésekhez, folyékony.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LOCTITE 270
-----------------	-------------

Max. M menetmérethez	M20
Legkisebb leszakadási nyomaték	33 Nm
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Lobbanáspont	110 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	29 hónap
Alkalmas anyagok	fém
Alak	folyékony
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Festék	zöld
Úrtartalom	50 ml
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Üzemi szilárdság	3 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	400 - 600 mPas
Szétszerelés	erős
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm ³
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

Tartozék

Perisztaltikus kézipumpa adagolóútú készlettel Flakonméret
50 ml

083344 50