

Garant**Zsugorbefogó, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302285 32 |
| GTIN | 4045197288189 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 100 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 32 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Külső Ø D | 53 mm |
| Befogó | SK 50 rövid |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50 | 308600 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308820 50 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308795 50 |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50 | 308785 50 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 | 308830 50 |
| Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm | 354236 22,1-32 |
| Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm | 354235 22,1-32 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 50 | 308720 50 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308765 50 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50 | 308760 50 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308620 50 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50 | 308740 50 |
| Alap számszám befogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50 | 354225 50 |
| Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50 | 308660 50 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308650 50 |
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50 | 308640 50 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50 | 308790 50 |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50 | 308610 50 |

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50 | 308615 50 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50 | 308605 50 |