

**Garant****Zsugorbefogó, SK 40 A = 200, Befogási Ø D1: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302278 25
GTIN	4045197294517
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.  
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Külső Ø D	53 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 22,1-32 mm	354235 22,1-32
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40