

**Garant****Tartó könyökös – külső 90°, balos, Szárszélesség b: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273806 16
GTIN	4045197499998
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van létezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

**Alkalmazható :**

273820; 273822; 273824; 273828 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Teljes hossz L: 110 mm

L<sub>2</sub>: 29 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Műszaki leírás**

Szárszélesség b	16 mm
L <sub>2</sub>	29 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	20,5 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teljes hossz L	110 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25