

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302267 6
GTIN	4045197646217
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tőrésel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Külső Ø D	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 40 A = 130
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
	302412 20/6

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 20/6 mm

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 16/6 mm

302412 16/6

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 20/6 mm

302410 20/6

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354236 6-9

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354235 6-9

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésselötömített
Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésselötömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésselötömített Meredekkúphoz
40

308806 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 40

308830 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 16/6 mm

302410 16/6

Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm

354240 6-12

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

308700 40