

**Garant****Tartó egyenes – külső 0°, jobbos, Szárszélesség b: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273800 16
GTIN	4045197499905
Árucikk kategória	21W

**Leírás****Kivitel:**

- **Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.**
- **Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van létezve.**
- **Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben.**

**Alkalmazható :**

273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828 sz. lapkatartó betéthez.

**Tartalom:**

Szerelőcsavarok.

**Figyelem:**

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L<sub>1</sub>: 38 mm

Teljes hossz L: 113 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Szárszélesség b	16 mm

Teljes hossz L	113 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Késszár

## Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar	279910
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600