

Garant**Tartó könyökös – külső 90°, balos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273806 20
GTIN	4045197500007
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a késszár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van létezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben.

Alkalmazható :

273820; 273822; 273824; 273828 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L₁: 20,5 mm

Teljes hossz L: 135 mm

L₂: 33 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Műszaki leírás

Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L ₂	33 mm
Szárszélesség b	20 mm
Fejhossz L ₁	20,5 mm

Teljes hossz L	135 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9