

**Garant****Zsugorbefogó, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302266 14     |
| GTIN              | 4045197646125 |
| Árucikk kategória | 31A           |

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz   | 130 mm        |
| Befogási Ø D <sub>1</sub> | 14 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>          | 27 mm         |
| Külső Ø D                 | 34 mm         |
| Befogó                    | SK 40 A = 130 |
| Befogó szabvány           | ISO 7388-1    |

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak                                 | ADB                                 |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél |
| Körfutási pontosság                  | ≤ 3 μm                              |
| Forgácsolási stratégia               | HSC                                 |
| Forgácsolási stratégia               | HPC                                 |
| Termék fajtája                       | Zsugorbefogó                        |

## Tartozék

|   |              |
|---|--------------|
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40                            | 308830 40    |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40   | 308802 40    |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40  | 308660 40    |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40   | 308765 40    |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                                       | 308630 40    |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm                   | 302416 32/12 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40   | 308806 40    |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40   | 308760 40    |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40    |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1   | 354210 SU1   |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40  | 308650 40    |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/14 mm                       | 302412 32/14 |
| Hűtőegység Típus CU1  | 354215 CU1   |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40  | 308605 40    |
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40   | 308600 40    |

|   |                |
|---|----------------|
| Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M   | 308670 40M     |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 25/12 mm                          | 302416 25/12   |
| Alap számbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40  | 354225 40      |
| Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40   | 308785 40      |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül,<br>hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302414 32/14   |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 25/14 mm                          | 302416 25/14   |
| Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm  | 354236 12,1-16 |
| Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40   | 308610 40      |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz<br>40   | 308615 40      |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40   | 308790 40      |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø<br>d / Ø D1 25/12 mm                              | 302412 25/12   |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített<br>Meredekkúphoz 40                              | 308801 40      |
| Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1<br>20/12 mm                                    | 302415 20/12   |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40   | 308740 40      |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 25/12 mm                          | 302410 25/12   |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített<br>Meredekkúphoz 40                                   | 308700 40      |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 32/14 mm                          | 302416 32/14   |
| Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm   | 354235 12,1-16 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40   | 308795 40      |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø<br>d / Ø D1 25/14 mm                              | 302412 25/14   |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül<br>Ø d / Ø D1 25/14 mm                          | 302410 25/14   |

|  |              |
|--|--------------|
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40                     | 308625 40    |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm     | 302412 32/12 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40   | 308635 40    |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40                                 | 308620 40    |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm | 302410 32/14 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40   | 308640 40    |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm                      | 354240 12-20 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm | 302410 32/12 |
| Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1 25/14 mm          | 302417 25/14 |