

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302267 8
GTIN	4045197646224
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Külső Ø D	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 40 A = 130
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
	302415 20/8

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1
20/8 mm

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308625 40

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm

354236 6-9

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308806 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40

354225 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz
40

308802 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40

308605 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40

308740 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/8 mm

302410 25/8

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40