

Garant**Tartó egyenes – külső 0°, jobbos, Szárszélesség b: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273800 20
GTIN	4045197499912
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

- Rendkívül merev kapcsolat és pontos szorítás a lapkatartó betét és a készsár között a fogazott érintkező felületnek köszönhetően.
- Az optimális kapcsolat biztosításához a szerelőcsavar maximális meghúzási nyomatéka a szárra van lézerezve.
- Maximális pozicionálási pontosság, valamint maximális ellenállás az axiális és radiális nyírőerőkkel szemben.

Alkalmazható :

273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828 sz. lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Szerelőcsavarok.

Figyelem:

A lapkatartót külön kell megrendelni.

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Csavar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	38 mm
L ₂	22,5 mm
Szárszélesség b	20 mm
Csavar	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teljes hossz L	138 mm
Felhasználás módja	jobbos
Termék fajtája	Késszár

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Rögzítőcsavar Típus 9	279815 9
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
Rögzítőcsavar	279910
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX25	674248 TX25