

Garant**Zsugorbefogó, SK 40 A = 200, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302278 10
GTIN	4045197294258
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Nagy hőállóságú acél.
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.
Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	32 mm
Befogó	SK 40 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
	308801 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített
Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 40

308700 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40

308600 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
40

308615 40

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/10 mm

302410 25/10

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/10 mm

302410 32/10

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1
20/10 mm

302415 20/10

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/10 mm

302412 25/10

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40

308785 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz
40

308630 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/10 mm

302416 25/10

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül,
hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/10 mm

302414 32/10

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1