

**Garant****Zsugorbefogó, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302285 12
GTIN	4045197288127
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Külső Ø D	31,4 mm
Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
	302412 25/12

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø  
d / Ø D1 25/12 mm

Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
---	--------------

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
--	-----------

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
---	--------------

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
---	-----------

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
---	-----------

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
---	--------------

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
---	-----------

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
---	-----------

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
--------------------------------------	-----------

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
---	-----------

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
--	-----------

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
--	-----------

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
--	-----------

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
--	-----------