



Zsugorbefogó, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 14 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302288 14
GTIN	2050001689955
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Balluffchip furattal.**

Üveggyönggyel szórt.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 34 mm

Ø D₂: 27 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Külső Ø D	34 mm
Befogó	SK 50 rövid

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 25/12 mm	302417 25/12
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Alap szerszámbefogó SK-hoz Kúpos szár 50 SK	354225 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/14 mm	302410 25/14
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Meredekkúphoz 50 SK	308820 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Meredekkúphoz 50 SK	308830 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308810 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/12 mm	302414 32/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Meredekkúphoz 50 SK	308812 50

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/14 mm	302416 25/14
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50