

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302292 14
GTIN	4045197288523
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	27 mm
Befogási Ø D ₁	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	34 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/14 mm	302412 25/14
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/14 mm	302412 32/14
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm	302416 32/14
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
	302412 25/12

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/12 mm

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308765 50

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 50

308830 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50

308600 50

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm

354240 12-20

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül,
hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/14 mm

302414 32/14

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50

308640 50

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308760 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50

308795 50

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

308720 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
50

308615 50

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50

308650 50

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50

308605 50

308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12