

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302292 18
GTIN	4045197288547
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	18 mm
Külső Ø D	41 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18