

Garant**Zsugorbefogó, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302266 6 |
| GTIN | 4045197646088 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------------|
| A-méret kinyúlási hossz | 130 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Külső Ø D | 27 mm |
| Befogó | SK 40 A = 130 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Zsugorbefogó |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302416 20/6 |
| Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm | 354240 6-12 |
| KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Zsugorbefogó készülék Típus SU1 | 354210 SU1 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| | 302412 20/6 |

| | |
|--|-------------|
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/6 mm | |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302414 20/6 |
| Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Hűtőegység Típus CU1 | 354215 CU1 |
| KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 | 354225 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302410 20/6 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302410 16/6 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 16/6 mm | 302412 16/6 |
| Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/6 mm | 302415 20/6 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |