

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302267 20
GTIN	4045197646286
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:****Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Külső Ø D	42 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 40 A = 130
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
	308615 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/20 mm

302412 32/20

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308620 40

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm

302416 32/20

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308610 40

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm

354240 20-32

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308625 40

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm

354236 16,1-22

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40

308640 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308801 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40

308605 40