

Garant**Zsugorbefogó, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302310 14
GTIN	4045197288721
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Befogási Ø D ₁	14 mm
Külső Ø D	34 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
	302410 25/12

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/12 mm

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50

308760 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308620 50

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

308820 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített
Meredekkúphoz 50

308720 50

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50

308790 50

Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 50

308830 50

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50

354225 50

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50

308640 50

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308650 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz
50

308615 50

Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm

354240 12-20

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø
d / Ø D1 32/14 mm

302412 32/14