

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 50 rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302292 20
GTIN	4045197288554
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	33 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	41 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható

Befogó	SK 50 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm	354240 20-32
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
	308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral \varnothing d / \varnothing D1 32/20 mm

302412 32/20

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási \varnothing -höz 16,1-22 mm

354235 16,1-22

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50

308615 50

Hűtőegység Típus CU1

354215 CU1

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308620 50

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50

308830 50

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50

308650 50

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50

308600 50

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50

308760 50