


**WCHX 170608, Típus: ALU****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 268498 ALU    |
| GTIN              | 4045197471062 |
| Árucikk kategória | 21K           |

**Leírás****Alkalmazható :**

268463 – 268468 sz. 33 méretű fúrószerszám.

Szerszám Ø-höz D: 33 mm

Minőség: HU 70AL

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 300 - 600 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 180 m/min

**Műszaki leírás**

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$    | 300 - 600 m/min                    |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 180 m/min                          |
| Mellékfelhasználás                            | K                                  |
| Fő felhasználás                               | N                                  |
| Típus   | ALU                                |
| Minőség                                       | HU70AL                             |
| Szerszámanyag                                 | HM                                 |
| Sorozat                                       | 5 in 1 esztergáló- és fúrószerszám |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Váltólapka ISO kód | TOHX 090202 L |
| Szerszám Ø-höz D   | 33 mm         |