

**LOCTITE****Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 2701**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 2701
GTIN	4058093009185
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

### Folyékony csavarbiztosító.

### Felhasználás:

**Alacsony szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Ideális olyan passzív felületeken történő felhasználásra, mint pl. erősen ötvözött CrNi acélok.

### Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

## Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	38 Nm
--------------------------------	-------

Max. M menetmérethez	M20
Gyártó jelölése	LOCTITE 2701
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Alak	folyékony
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	17 hónap
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	Galvanizált felületek
Festék	zöld
Alkalmas anyagok	fém
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Lobbanáspont	93 °C
Úrtartalom	50 ml
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Üzemi szilárdság	6 óra
Száradás	10 min
Dinamikus viszkozitás	500 - 900 mPas
Szétszerelés	erős
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

---

**Tartozék**

Perisztaltikus kézipumpa adagolóútú készlettel Flakonméret  
50 ml

083344 50