

Garant**Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 50/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Lapkaméret	4 mm
Kés ISO kódja	AH06X SCLDR/LS4
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	6,92 mm
Középtolódás L_3	3,5 mm
Teljes hossz L	75 mm
Befogási magasság L_2	5,54 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200