

Garant**Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 45/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Kés ISO kódja	AH04X SCLDR/LS4
Lapkaméret	4 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Középtolódás L ₃	2,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	4,57 mm
Teljes hossz L	65 mm
Befogási magasság L ₂	3,58 mm
Beállítási szög κ	97 fok
Szár Ø D _s	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200