



## LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül, 18 V, Típus: M18AL



### Rendelési adatok

Rendelés száma	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Árucikk kategória	07A

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.

- **Praktikus és rendkívül robusztus akkumulátoros lámpa 1500 lumenes nagy fényerővel.**
- **2 fényerő fokozat.**
- **Integrált markolat. Felakasztás vertikálisan és horizontálisan lehetséges 13 mm cső Ø- re.**

#### Alkalmazható:

Milwaukee 18 V akkuk (073816 MB18 és 073827 MB18 sz.).

#### Tartalom:

**Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül**

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	M18AL-0
Fényáram 2 fokozat	780 lm
Akkumulátor-feszültség	18 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Súly akku nélkül	1700 g

Energiaellátás	Akkus
Fényáram	1500 lm
Égő	LED modul
Teljes hossz	220 mm
ATEX zóna	Nincs
Terméknév attribútum	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Munkalámpa

## Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18