

Garant**Furatkés HSS, balos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 66/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268706 66/S4
GTIN	4045197591975
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Lapkaméret	4 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	9,05 mm
Kés ISO kódja	AH08H SCLDR/LS4
Középtelodás L_3	4,5 mm
Teljes hossz L	100 mm
Befogási magasság L_2	7,49 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200