

duMONT**Üregelő túske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés, Típus: 20-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290400 20-25
GTIN	662600445010
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

A 290405 sz. **HSS** üregelő tuskékból álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő túske: 20F1; 22F1; 25F1

1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: F1 típus:

70; 75; 80; 85; 90; 95

Figyelem:

- **P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.**
- **Egy löketes üregelő túske készletek külön ajánlatkérésre.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.**

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu műanyagok	feltételesen alkalmas
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas

Tartozék

Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 25F1	290405 25F1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 75F1 mm	290415 75F1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 20F1	290405 20F1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 90F1 mm	290415 90F1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 70F1 mm	290415 70F1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 22F1	290405 22F1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 80F1 mm	290415 80F1