

**Garant****Furatkés HSS, jobbos, Kinyúlási hosszok / lapkaméret: 45/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268702 45/S4
GTIN	4045197591906
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	4 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Közélpeltolódás L <sub>3</sub>	2,5 mm
Kés ISO kódja	AH04X SCLDR/LS4
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	4,57 mm
Teljes hossz L	65 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	3,58 mm
Beállítási szög κ	97 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szerszámanyag	HSS
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 10	269028 10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 200 cNm	659957 200