

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 20F1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 290405 20F1 |
| GTIN | 662600444136 |
| Árucikk kategória | 29J |

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 505 mm

Ékhorony szélessége: 20 mm

Ékhorony mélysége: 4,9 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 65 - 75 mm

Üregelési hossz acélban: 25 - 150 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 4000 kg

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------|
| Vágások száma | 4 |
| Tüskehossz | 505 mm |
| Furat Ø-höz DIN 6885 szerint | 65 - 75 mm |
| Üregelési hossz acélban | 25 - 150 mm |
| Ékhorony mélysége | 4,9 mm |
| Hátszélesség | 25,72 mm |
| Ékhorony szélessége | 20 mm |
| Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 4000 kg |
| Szerszámanyag | HSS |
| Termék fajtája | Üregelő szerszám |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |

