

**duMONT****Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 6C1****Rendelési adatok**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma    | 290405 6C1   |
| GTIN              | 662600444068 |
| Árucikk kategória | 29J          |

**Leírás****Felhasználás:**

**DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.**

**Tartalom:**

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

**Figyelem:**

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 299 mm

Ékhorony szélessége: 6 mm

Ékhorony mélysége: 2,8 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 18 - 22 mm

Üregelési hossz acélban: 10 - 64 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 1000 kg

## Műszaki leírás

|   |                  |
|---|------------------|
| Hátszélesség  | 9,63 mm          |
| Üregelési hossz acélban                                     | 10 - 64 mm       |
| Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 1000 kg          |
| Furat Ø-höz DIN 6885 szerint                                | 18 - 22 mm       |
| Ékhorony mélysége   | 2,8 mm           |
| Ékhorony szélessége   | 6 mm             |
| Tüskehossz  | 299 mm           |
| Vágások száma   | 2                |
| Szerszámanyag   | HSS              |
| Termék fajtája  | Üregelő szerszám |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok                | feltételesen alkalmas |                |         |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              |                |         |
| Alu > 10% Si                 | feltételesen alkalmas |                |         |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                        | alkalmas              |                |         |
| CuZn                         | alkalmas              |                |         |
| Grafit, GFK, CFK             | feltételesen alkalmas |                |         |
| Olaj                         | alkalmas              |                |         |

## Tartozék

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tuskéhoz Típus 6C1

290410 6C1