

LOCTITE**Csavarbiztosító, 50 ml, Gyártó jelölése: 290**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083301 290
GTIN	4058093009031
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob ragasztóanyag alkalmas minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

Folyékony csavarbiztosító.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – Oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150 °C) lehetséges. Kisméretű csavarokhoz M6-ig és csavarok utólagos biztosításához.

Figyelem:

A menetes részeket a csavarbiztosító felhordása előtt tisztítsa meg 083391 sz. és a 083392 sz. univerzális tisztítóval. Az 50 ml-es palackok gyorsan és egyszerűen kezelhetők a 083344 sz. 50 méretű adagolóval.

Műszaki leírás

Max. M menetmérethez	M6
----------------------	----

Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Gyártó jelölése	LOCTITE 290
Legkisebb leszakadási nyomaték	10 Nm
Kémiai alap	Dimetilakrilát észter
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	fém
Felhasználási tartomány	Illesztett kötés
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Porozitás öntvény- és szinterfém alkatrészeknél
Felhasználási tartomány	Porozitás hegesztési varratoknál
Felhasználási tartomány	Előszerezelt csavarkötések
Tárolási hőmérséklet	8 - 21 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	29 hónap
Úrtartalom	50 ml
Tulajdonság	Olajtűrő
Tulajdonság	Nagy kapilláris hatás
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Vibrációálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Megakadályozza a megszorulást
Festék	zöld
Lobbanáspont	93,3 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 150 °C
Üzemi szilárdság	3 óra
Száradás	20 min
Dinamikus viszkozitás	20 - 55 mPas
Szétszerelés	Csak melegítéssel
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Sűrűség	1,07 g/cm ³

Terméknév attribútum	50 ml
Termék fajtája	Csavarbiztosító

Tartozék

Perisztaltikus kézipumpa adagolóútú készlettel Flakonméret 50 ml	083344 50
--	-----------