

**Garant****Zsugorbefogó, SK 50 A = 200, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302355 8
GTIN	4045197288790
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50