

**Garant****Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302356 8
GTIN	4045197480057
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

**Figyelem:**

Hosszbeállítás nem lehetséges!

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	14 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Külső Ø D	21 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 308740 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308625 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 308795 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 308801 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 308806 40

Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm 354236 6-9

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 308700 40

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40 308600 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308615 40

Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40 354225 40