

duMONT**Üregelő túske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés, Típus: 2-3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290400 2-3
GTIN	662600444976
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

A 290405 sz. **HSS** üregelő tuskékból álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő túske: 2A; 3A

1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: A típus:

6; 8; 10

Figyelem:

- **P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.**
- **Egy löketes üregelő túske készletek külön ajánlatkérésre.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.**

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu műanyagok	feltételesen alkalmas
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas

Tartozék

VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 10A mm	290415 10A
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 2A	290405 2A
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 8A mm	290415 8A
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 3A	290405 3A
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 6A mm	290415 6A