

**Garant****Zsugorbefogó, SK 50 A = 200, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302355 10
GTIN	4045197288806
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Külső Ø D	31,4 mm
Befogó	SK 50 A = 200
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgéscsillapított Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
	308820 50

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, hűtőcsatorna furatokkal  $\varnothing d / \varnothing D1$  32/10 mm

302414 32/10

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50

308795 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50

308720 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral  $\varnothing d / \varnothing D1$  25/10 mm

302412 25/10

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül  $\varnothing d / \varnothing D1$  32/10 mm

302410 32/10

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50

308610 50

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási  $\varnothing$ -höz 6-12 mm

354240 6-12

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül  $\varnothing d / \varnothing D1$  32/10 mm

302416 32/10

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral  $\varnothing d / \varnothing D1$  32/10 mm

302412 32/10

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50

308740 50

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50

308615 50

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül  $\varnothing d / \varnothing D1$  25/10 mm

302410 25/10

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50

308600 50