

**Garant****Zsugorbefogó 3°, SK 40 A = 120, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302356 10
GTIN	4045197480064
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- RFID / Balluffchip furattal.
- Rendkívül karcsú felépítés (3°-os kontúr).

**Felhasználás:**

- Elsősorban a szerszám- és formagyártásban.
- Olyan helyen, ahol követelmény a kevés zavaró kontúr.
- h6 szártűrésű szerszámok befogásához.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz. AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz. Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 304450 sz.

**Figyelem:**

Hosszbeállítás nem lehetséges!

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	16 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	27 mm
Befogó	SK 40 A = 120
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308765 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Zsugorbefogó készülék Típus SU1

354210 SU1

Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40

308830 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40