

Garant**Zsugorbefogó karcsú, SK 50 A = 160, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302344 12
GTIN	4045197505446
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**
- **Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út csak a 6-os mérettől!**
- **Extra karcsú felépítés (kisebb zavaró kontúr).**

Felhasználás:

- **Megmunkálások a szerszám- és formagyártásban.**
- **Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.**

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Külső Ø D	33,9 mm
Befogó	SK 50 A = 160
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alap szárszámbebefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 50	354225 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20