

duMONT**Üregelő túske készlet HSS, komplett, fatokban JS9 tűrés, Típus: 10-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290400 10-14
GTIN	662600444990
Árucikk kategória	29J

Leírás**Kivitel:**

A 290405 sz. **HSS** üregelő tuskékból álló készlet a szükséges 290410 sz. betétekkel és 290415 sz. vezetőperselyekkel. Kiszállítás kiváló minőségű és stabil fa tokban a biztonságos és áttekinthető tárolás érdekében.

Tartalma:

1-1 db 290405 sz. üregelő túske: 10D1; 12D1; 14D1

1-1 db 290415 sz. vezetőpersely: D1 típus:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

Figyelem:

- **P9 és H9 illesztések 15 % felárért, a gyártótól szállíthatóak.**
- **Egy löketes üregelő túske készletek külön ajánlatkérésre.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetben talál.**

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 36D1 mm	290415 36D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 40D1 mm	290415 40D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 50D1 mm	290415 50D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 45D1 mm	290415 45D1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 12D1	290405 12D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 38D1 mm	290415 38D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 32D1 mm	290415 32D1
VezetőperselyH7 furathoz Persely Ø 35D1 mm	290415 35D1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 10D1	290405 10D1
Ékhorony üregelő túske HSSJS9 tűrés Típus 14D1	290405 14D1